

Link do produktu: <https://azteko.pl/retro-arms-zestaw-stalowych-kol-zebatych-cnc-pandora-short-stroke-131-3mm-p-12286.html>



## Retro Arms - Zestaw Stalowych Kół Zębatych CNC PandoRA - Short stroke 13:1 (3mm)

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>408,99 zł</b>                                                 |
| Dostępność       | <b>Towar z magazynu producenta. Czas realizacji 1-2 TYGODNIA</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                                                    |
| Numer katalogowy | <b>NZ-AN-8010</b>                                                |
| Kod producenta   | <b>8010</b>                                                      |
| Producent        | <b>Retro Arms</b>                                                |

### Opis produktu

Koła zębate CNC PandoRA **Short stroke 13:1** wałem **3mm**. Zębatka tłokowa posiada mniej zębów niż standardowe (Short stroke?)

Na rynku airsoftowym istnieje wiele kół zębatych CNC, ale nie wszystkie są wysokiej jakości i naprawdę trwałe! W RetroArms postanowiliśmy pójść na całość i stworzyć koła zębate, które są całkowicie wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej i obrabiane metodą obróbki CNC, dedykowane do replik AEG w airsofcie.

Nazwane PandoRA, nawiązując do mitologii greckiej (co oznacza "Obdarzona wszystkimi darami"), te koła zębate także przynoszą ci wszystkie dary (zalety) najtrwalszych kół zębatych na rynku. Koła zębate te są wykonane całkowicie z jednego bloku stalowego, więc nie ma potrzeby montażu z wielu części!

Retro Arms oferuje następujące przekłady zębate:

1. 20:1 a) z wałem 3 mm b) z wałem 4 mm c) SR-25 z wałem 3 mm
2. 16:1 a) z wałem 3 mm b) z wałem 4 mm c) TM NGRS z wałem 3 mm (tylko dla EBB TM NGRS)
3. 13:1 a) z wałem 3 mm b) z wałem 4 mm
4. 10:1
5. DSG (Podwójna Zębatka) Pamiętaj, że koła z wałkami 4 mm mogą być używane tylko z łożyskami o wewnętrznym średnicy 4 mm, a także będziesz potrzebować podkładek 4 mm, aby osiągnąć odpowiednie wypodkładowanie kół zębatych. Nie zapomnij również sprawdzić poprawnego kąta AOE koła zębatego tłoka z tłokiem (AOE). Standardowe koła zębate i łatwo dostępne łożyska są wykonane z wałkami 3 mm. Dane Techniczne (PL):

- Materiał: stal hartowana
-